


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9363.115

RiLineX NH ヒューズスイッチディ スコネクター

State: 2026/05/14 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9363.115 - RiLineX NH ヒューズスイッチディスコネクター

RiLineX NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 1、マウンティングプレート用。カバーはロック可能、封印可能で、視覚的ヒューズモニタリングを備えています。電圧チェックは、カバー上の統合測定ポイントから安全に行うことができます。メンテナンスを容易にするため、NH ヒューズスイッチディスコネクターにはパーキングポジションが備わっています。接続仕様は、ねじ留め式 (M10)。電子式ヒューズモニタリングを含む。



Features

| | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品番 | RX 9363.115 |
| 仕様 | マウンティングプレート取り付け用 |
| メリット | カバー：ロック可能、封印可能 別の開口部からの電圧チェック 工具を使用せずに、ケーブル引出口の変更 (改造) が可能 メンテナンス作業をより容易にするためのパーキングポジション すべてのバリエーションに、電子式ヒューズ監視も搭載 |
| 材質 | ポリアミド (PA 6) 耐燃性 UL 94 適合 コンタクトレール：電解銅、銀メッキ |

Features

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 塗装色 | RAL 9005 RAL 35745 |
| 同梱品 | 電子式ヒューズモニタリング用接続プラグを含む |
| for mounting plate assembly | Yes |
| ケーブル引き出し口 | 上/下 |
| 電源接続 | ねじ M10 |
| ヒューズリンク | NH 1 |
| 定格絶縁電圧 U_i | 1,000 V |
| 定格電圧 | 690 V AC |
| 適用NHヒューズサイズ | 1 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク) |
| 寸法： | 幅: 181.8 mm 高さ: 348.5 mm 奥行: 110.5 mm |
| 動作温度範囲 | -5 °C...35 °C |
| 保管温度範囲 | -25 °C...70 °C |
| 極数 | 3 極 |
| 使用カテゴリー | AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A) DC-21B (440 V/100 A) |
| 汚染度 | 3 |
| 電子式ヒューズ監視付き (ESÜ) | Yes |

Features

| | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 2XB |
| 火災負荷 | 37.87 MJ/m ² |
| 電力損失 (熱損失)、最大 | 42 W |
| 溶断インサート 1 個の最大電力損失 (熱損失) | 23 W |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 2.4 kg |
| 総質量 | 2.454 kg |
| 銅の含有量 (kg / 個) | 0.57 |
| 関税率番号 | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| 製品説明 | RX NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 1、250 A、3 極、ボルト M10、ヒューズモニタリング (800 V) 付き、マウンティングプレート取り付け用 |

Approvals

| | |
|--------------|----------------------------|
| Approvals | CQC-CCC |
| Explanations | CE適合宣言書 PCF-declaration |