


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9363.310

RiLineX NH ヒューズスイッチディ スコネクター

State: 2026/06/10 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9363.310 - RiLineX NH ヒューズスイッチディスコネクター

RiLineX NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 3、マウンティングプレート用。カバーはロック可能、封印可能で、視覚的ヒューズモニタリングを備えています。電圧チェックは、カバー上の統合測定ポイントから安全に行うことができます。メンテナンスを容易にするため、NH ヒューズスイッチディスコネクターにはパーキングポジションが備わっています。接続仕様は、ねじ留め式 (M10)。



Features

品番	RX 9363.310
仕様	マウンティングプレート取り付け用
メリット	カバー：ロック可能、封印可能 別の開口部からの電圧チェック 工具を使用せずに、ケーブル引出口の変更 (改造) が可能 メンテナンス作業をより容易にするためのパーキングポジション すべてのバリエーションに、電子式ヒューズ監視も搭載
材質	ポリアミド (PA 6) 耐燃性 UL 94 適合 コンタクトレール：電解銅、銀メッキ

Features

塗装色	RAL 9005 RAL 35745
for mounting plate assembly	Yes
ケーブル引き出し口	上/下
電源接続	ねじ M10
ヒューズリンク	NH 3
定格絶縁電圧 U_i	1,000 V
定格電圧	690 V AC
適用NHヒューズサイズ	3
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
寸法：	幅: 250 mm 高さ: 298.5 mm 奥行: 128.7 mm
動作温度範囲	-5 °C...35 °C
保管温度範囲	-25 °C...70 °C
極数	3 極
汚染度	3
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 2XB
火災負荷	44.94 MJ/m ²
電力損失 (熱損失)、最大	84 W
1パック	1 個
純質量	3.8 kg
総質量	3.882 kg

Features

銅の含有量 (kg / 個)	1.68
PCF/VE (Cradle to Gate)	25.87
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001040
製品説明	RX NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 3、630 A、3 極、ボルト M10、マウンティングプレート取り付け用

Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	CE適合宣言書 PCF-declaration