

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9363.315

RiLineX NH ヒューズスイッチディスコネクター

State: 2026/02/11 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

RX 9363.315 - RiLineX NH ヒューズスイッチディスコネクター

RiLineX NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 3、マウンティングプレート用。カバーはロック可能、封印可能で、視覚的ヒューズモニタリングを備えています。電圧チェックは、カバー上の統合測定ポイントから安全に行うことができます。メンテナンスを容易にするため、NH ヒューズスイッチディスコネクターにはパーキングポジションが備わっています。接続仕様は、ねじ留め式 (M10)。電子式ヒューズモニタリングを含む。

Features

品番	RX 9363.315
仕様	マウンティングプレート取り付け用
メリット	カバー：ロック可能、封印可能 別の開口部からの電圧チェック 工具を使用せずに、ケーブル引出口の変更 (改造) が可能 メンテナンス作業をより容易にするためのパーキングポジション すべてのバリエーションに、電子式ヒューズ監視も搭載
材質	ポリアミド (PA 6) 耐燃性 UL 94 適合 コンタクトトレール：電解銅、銀メッキ
塗装色	RAL 9005 RAL 35745
同梱品	電子式ヒューズモニタリング用接続プラグを含む
for mounting plate assembly	Yes
ケーブル引き出し口	上/下
電源接続	ねじ M10
定格絶縁電圧 Ui	1,000 kV

Features

定格電流 最大	630 A
定格作動電流 最大	630 A
定格電圧	690 V AC
適用NHヒューズサイズ	3
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
寸法 :	幅: 250 mm 高さ: 348.6 mm 奥行: 128.7 mm
動作温度範囲	-5 °C...35 °C
保管温度範囲	-25 °C...70 °C
極数	3 極
汚染度	3
電子式ヒューズ監視付き (ESÜ)	Yes
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 2XB
Fire load	50.46 MJ/m ²
Power dissipation (max.)	84 W
1パック	1 個
純質量	4.21
総質量	4.216
銅の含有量 (kg / 個)	1.68
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001040

Approvals

Explanations

CE適合宣言書