

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9393.230 接続モジュール

State: 2026/06/10 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.230 - 接続モジュール REM 800-CON

離れた測定点の接続に使用します。

## Features

品番	SV 9393.230
製品説明	離れた測定点の接続に使用します。
同梱品	接続モジュール 2個 バスコネクタ 2個 (左右) シールドクランプ 2個 ねじ式端子 2個 エンドアングル 2個
動作温度範囲	-10 °C...55 °C
保管温度範囲	-25 °C...70 °C
湿度(結露無きこと)	5...25 %
汚染度	2
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20
マウンティングレール組み付け用	Yes
スリーブ端子付き丸型ケーブル (細線) の接続	0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup>
スリーブ端子無し丸型ケーブル (細線) の接続	0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup>
丸型ケーブル (単線) の接続サイ ズ mm <sup>2</sup>	0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup>
丸型ケーブル (複数線) の接続	0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup>
丸型ケーブル用コネクタ	AWG 16 ~ 24

## Features

---

1パック	2個
純質量	0.36 kg
総質量	0.366 kg
関税率番号	85389099
製品説明	SV 接続モジュール REM 800-CON

## Approvals

---

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------