

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.231 電流測定モジュール

State: 2026/05/05 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9393.231 - 電流測定モジュール

モジュール式パワーアナライザー REM 801 を最大 92 個の電流測定チャンネルに拡張したり、リモートシステムコンポーネントを接続したりする場合に使用します。

Features

品番	SV 9393.231
仕様	REM 800-CT-8-A 二次変流器用 (1 A/ 5 A)
製品説明	モジュール式パワーアナライザー REM 801 を最大 92 個の電流測定チャンネルに拡張したり、リモートシステムコンポーネントを接続したりする場合に使用します。この場合、最大 10 個の拡張モジュール (電流測定モジュールなど) を、内部バスまたはバス接続モジュールを介して、バス長 100 m まで接続できます。
品番について	測定カテゴリ CAT II
動作温度範囲	-10 °C...55 °C
保管温度範囲	-25 °C...70 °C
湿度(結露無きこと)	5...95 %
汚染度	2
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20
マウンティングレール組み付け用	Yes
スリーブ端子付き丸型ケーブル (細線) の接続	0.2 - 2.5 mm ²
スリーブ端子無し丸型ケーブル (細線) の接続	0.2 mm ²

Features

丸型ケーブル（単線）の接続サイズ mm ²	0.2 - 2.5 mm ²
丸型ケーブル（複数線）の接続	0.2 - 2.5 mm ²
電流センサーの定格電流	5 A
過電圧カテゴリー	300 V
定格インパルス電圧 U _{imp}	2.5 kV
消費電力（約）	0,2 VA (R _i = 5 mΩ)
測定範囲	0...6 A
基本周波数	40...70 Hz
ハーモニック	1...25
1パック	1 個
純質量	0.45 kg
総質量	0.503 kg
関税率番号	85389099
製品説明	SV 電流測定モジュール REM 800-CT-8-A、変流器 (二次側) 用

Approvals

Explanations

CE適合宣言書