

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9393.232

# 電流測定モジュール

State: 2026/05/05 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.232 - 電流測定モジュール

モジュール式パワーアナライザー REM 801 を最大 92 個の電流測定チャンネルに拡張したり、リモートシステムコンポーネントを接続したりする場合に使用します。

## Features

品番	SV 9393.232
仕様	REM 800-CT-8-LP null
製品説明	モジュール式パワーアナライザー REM 801 を最大 92 個の電流測定チャンネルに拡張したり、リモートシステムコンポーネントを接続したりする場合に使用します。この場合、最大 10 個の拡張モジュール (電流測定モジュールなど) を、内部バスまたはバス接続モジュールを介して、バス長 100 m まで接続できます。
動作温度範囲	-10 °C...55 °C
保管温度範囲	-25 °C...70 °C
湿度(結露無きこと)	5...95 %
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20
マウンティングレール組み付け用	Yes
電流測定入力	8 (2x4) 2つのシステム - L1、L2、L3、N シングルチャンネル
低電力変流器による測定 (二次電圧)	0...0.4 V
基本周波数	40...70 Hz
ハーモニック	1...15

## Features

---

1パック	1 個
純質量	0.29 kg
総質量	0.295 kg
関税率番号	85389099
製品説明	SV 電流測定モジュール REM 800-CT-8-LP、変流器 (二次側) 用

## Approvals

---

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------