

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.233

デジタル入力モジュール

State: 2026/06/09 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9393.233 - デジタル入力モジュール REM 800-DI 14

デジタル入力モジュールは、14 のデジタル入力によって REM 801 パワーアナライザーの機能範囲を拡張します。

Features

品番	SV 9393.233
動作温度範囲	-10 °C...55 °C
保管温度範囲	-25 °C...70 °C
湿度(結露無きこと)	5...25 %
汚染度	2
カウンターの周波数 (最大)	20 Hz
入力信号 low	0...5 V DC
入力信号 high	18...28 V DC
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20
マウンティングレール組み付け用	Yes
スリーブ端子無し丸型ケーブル (細線) の接続	0.2 - 1.5 mm ²
丸型ケーブル (単線) の接続サイ ズ mm ²	0.2 - 1.5 mm ²
丸型ケーブル (複数線) の接続	0.2 - 1.5 mm ²
丸型ケーブル用コネクタ	AWG 16 ~ 24
1パック	1 個
純質量	0.29 kg
総質量	0.295 kg

Features

関税率番号 85389099

製品説明 SV デジタル入力モジュール SEM 800-DI 14

Approvals

Explanations CE適合宣言書