Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9393.552

変流器

State: 2025/12/16 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9393.552 - 変流器

Features

品番	SV 9393.552
仕様	出力電圧 333 mV
材質	ポリアミド
	耐燃性 UL 94 適合
塗装色	RAL 9005
同梱品	差し込み脚 2 個
	絶縁保護キャップ2個
	プライマリーレールクランプ x 1
	グラブねじ2本
適用バスバー	30 x 15
	20 x 20
Primary current	200 A
規格:	DIN EN 61869-1/2
	EN 42600
	VDE 0100
	DIN EN 50274/VDE 0660-514
	DGUV 規則 3
寸法:	幅: 60 mm
	高さ: 80 mm
	奥行: 30 mm
動作温度範囲	-5 °C55 °C
保管温度範囲	-25 °C75 °C
湿度(結露無きこと)	1090 %

© Rittal 2025

Features

基本周波数	5060 Hz
Accuracy Class	0.5
Insuslation material (class)	F
1パック	1個
純質量	0.27
総質量	0.279
関税率番号	85043129
EAN	4028177048355
ETIM 9	EC002048

Approvals

Explanations CE適合宣言書			
	Explanations	CE適合宣言書	

© Rittal 2025