

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.557

変流器

State: 2026/06/22 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9393.557 - 変流器

Features

| | |
|-----------------|--|
| 品番 | SV 9393.557 |
| 仕様 | 出力電圧 333 mV |
| 材質 | ポリアミド 耐燃性 UL 94 適合 |
| 塗装色 | RAL 9005 |
| 同梱品 | 差し込み脚 2 個 絶縁保護キャップ 2 個 プライマリーレールクランプ x 1 グラブねじ 2 本 |
| 適用バスバー | 50 x 12 2 x 40 x 10 |
| Primary current | 630 A |
| 規格： | DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 DGUV 規則 3 |
| 寸法： | 幅: 85 mm 高さ: 108 mm 奥行: 30 mm |
| 動作温度範囲 | -5 °C...55 °C |
| 保管温度範囲 | -25 °C...75 °C |
| 湿度(結露無きこと) | 10...90 % |

Features

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| 基本周波数 | 50...60 Hz |
| Accuracy Class | 0.5 |
| Insulation material (class) | F |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 0.285 kg |
| 総質量 | 0.295 kg |
| 関税率番号 | 85043129 |
| ETIM 9 | EC002048 |
| 製品説明 | SV 変流器 630 A、42 mm |

Approvals

| | |
|--------------|---------|
| Explanations | CE適合宣言書 |
|--------------|---------|