

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9393.572

## 変流器

State: 2026/06/25 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.572 - 変流器

## Features

|                 |  |
|-----------------|--|
| 品番              | SV 9393.572  |
| 仕様              | 出力電圧 333 mV  |
| 材質              | ポリアミド<br>耐燃性 UL 94 適合  |
| 塗装色             | RAL 9005   |
| 同梱品             | 差し込み脚 2 個<br>絶縁保護キャップ 4 個<br>プライマリーレールクランプ 2 個<br>グラブねじ 4 本                        |
| 適用バスバー          | 2 x 100 x 10<br>80 x 60<br>50 x 80   |
| Primary current | 2,500 A  |
| 規格：             | DIN EN 61869-1/2<br>EN 42600<br>VDE 0100<br>DIN EN 50274/VDE 0660-514<br>DGUV 規則 3 |
| 寸法：             | 幅: 129 mm<br>高さ: 156 mm<br>奥行: 30 mm   |
| 動作温度範囲          | -5 °C...55 °C  |
| 保管温度範囲          | -25 °C...75 °C   |

# Features

---

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 湿度(結露無きこと)                  | 10...90 %          |
| 基本周波数                       | 50...60 Hz         |
| Accuracy Class              | 0.5                |
| Insulation material (class) | F                  |
| 1パック                        | 1個                 |
| 純質量                         | 0.55 kg            |
| 総質量                         | 0.558 kg           |
| 関税率番号                       | 85043129           |
| ETIM 9                      | EC002048           |
| 製品説明                        | SV変流器 2500 A、85 mm |

# Approvals

---

|              |         |
|--------------|---------|
| Explanations | CE適合宣言書 |
|--------------|---------|