


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.572

变流器

State: 2026/02/02 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9393.572 - 変流器

Features

品番	SV 9393.572
仕様	出力電圧 333 mV
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94 適合
塗装色	RAL 9005
同梱品	差し込み脚 2 個 絶縁保護キヤップ 4 個 プライマリーレールクランプ 2 個 グラブねじ 4 本
適用バスバー	2 x 100 x 10 80 x 60 50 x 80
Primary current	2,500 A
規格：	DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 DGUV 規則 3
寸法：	幅: 129 mm 高さ: 156 mm 奥行: 30 mm
動作温度範囲	-5 °C...55 °C
保管温度範囲	-25 °C...75 °C

Features

湿度(結露無きこと)	10...90 %
基本周波数	50...60 Hz
Accuracy Class	0.5
Insulation material (class)	F
1パック	1 個
純質量	0.55
総質量	0.558
関税率番号	85043129
EAN	4028177049925
ETIM 9	EC002048

Approvals

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------