

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9403.600

Ex ボックス

State: 2026/02/06 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9403.600 - Ex ボックス ステンレス製、ヒンジ式ドア付き空ハウジング

ヒンジ付きドアのあるExボックス、ステンレス製



Features

品番	KEL 9403.600
仕様	Ex ボックス
用途	ゾーン1および2、または21および22 (2014/34/EU準拠) 周囲温度範囲 : -30 °C ~ +80 °C 記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。 爆発保護等級 EN 60 079 に準拠：安全性のレベルアップによる機器保護 (Ex e)、ハウジングによる機器保護 (Ex tB)
材質	エンクロージャー：ステンレス、1.4301 (AISI 304) ドア：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、周囲に発泡シリコンパッキンを塗布 マウンティングプレート：鋼板
表面	ハウジング：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 μm マウンティングプレート：亜鉛めっき

Features

同梱品	エンクロージャー ドア マウンティングプレート
寸法：	幅: 380 mm 高さ: 380 mm 奥行: 210 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x 高さ)	334 mm x 355 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U	Yes
Certificate PTB 02 ATEX 1082U	Yes
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 1 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 4 Type 4X Type 12
1パック	1 個
純質量	9.6
総質量	9.8
関税率番号	94032080
EAN	4028177138742
ETIM 9	EC002503

Features

ECLASS 8.0

27180502

Approvals

Approvals	ATEX ATEX QA CQC-CCC IECEx IECEx QAR UL + C-UL (listed)
Explanations	Attestation of Conformity