

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9405.600

Ex ボックス

State: 2026/02/05 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9405.600 - Ex ボックス ステンレス製、ヒンジ式ドア付き空ハウジング

ヒンジ付きドアのあるExボックス、ステンレス製



Features

品番	KEL 9405.600
仕様	Ex ボックス
用途	<p>ゾーン1および2、または21および22 (2014/34/EU準拠)</p> <p>周囲温度範囲 : -30 °C ~ +80 °C</p> <p>記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。</p> <p>爆発保護等級 EN 60 079 に準拠 : 安全性のレベルアップによる機器保護 (Ex e)、ハウジングによる機器保護 (Ex tB)</p>
材質	<p>エンクロージャー : ステンレス、1.4301 (AISI 304)</p> <p>ドア : ステンレス 1.4301 (AISI 304)、周囲に発泡シリコンパッキンを塗布</p> <p>マウンティングプレート : 鋼板</p>
表面	<p>ハウジング : ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm</p> <p>マウンティングプレート : 亜鉛めっき</p>

Features

同梱品	エンクロージャー ドア マウンティングプレート
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 600 mm 奥行: 210 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x 高さ)	549 mm x 570 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U	Yes
Certificate PTB 02 ATEX 1082U	Yes
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 2 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 4 Type 4X Type 12
1パック	1 個
純質量	21.94
総質量	23.5
関税率番号	94032080
EAN	4028177138803
ETIM 9	EC002503

Features

ECLASS 8.0

27180502

Approvals

Approvals	ATEX ATEX QA CQC-CCC IECEx IECEx QAR UL + C-UL (listed)
Explanations	Attestation of Conformity