## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# KEL 9405.600 Ex ボックス

State: 2025/11/29 (Source: rittal.com/jp-ja)



# KEL 9405.600 - Ex ボックス ステンレス製、ヒンジ式ドア 付き空ハウジング

ヒンジ付きドアのあるExボックス、ステンレス製







#### **Features**

品番	KEL 9405.600
仕様	Ex ボックス
用途	ゾーン1および2、または21および22 (2014/34/EU準拠) 周囲温度範囲:-30 °C ~ +80 °C 記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。 爆発保護等級 EN 60 079 に準拠:安全性のレベルアップによる機器保護 (Ex e)、ハウジングによる機器保護 (Ex tB)
材質	エンクロージャー:ステンレス、1.4301 (AISI 304) ドア:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、周囲に発泡シリコンパッキン を塗布 マウンティングプレート:鋼板
表面	ハウジング:ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 μm マウンティングプレート: 亜鉛めっき

© Rittal 2025 2

### **Features**

同梱品	エンクロージャー
	ドア
	マウンティングプレート
寸法:	幅: 600 mm
	高さ: 600 mm
	奥行: 210 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅	549 mm x 570 mm
x高さ)	
Certificate IEC EX PTB 09.0035U	Yes
Certificate PTB 02 ATEX 1082U	Yes
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
ロック	ロックの仕様: カムロック
	ロックの数: 2
	ロックインサート: ダブルビット 3 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
1パック	1個
純質量	21.94
総質量	23.5
関税率番号	94032080
EAN	4028177138803
ETIM 9	EC002503

© Rittal 2025

#### **Features**

# **Approvals**

Approvals	ATEX
	ATEX QA
	cQc-ccc
	IECEx
	IECEx QAR
	UL + C-UL (listed)
	All the form

Explanations Attestation of Conformity

© Rittal 2025