


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9407.600

Ex ボックス

State: 2026/05/23 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9407.600 - Ex ボックス ステンレス製、ヒンジ式ドア付き空ハウジング

ヒンジ付きドアのあるExボックス、ステンレス製



Features

| | |
|----|---|
| 品番 | KEL 9407.600 |
| 仕様 | Ex ボックス |
| 用途 | ゾーン1および2、または21および22 (2014/34/EU準拠) 周囲温度範囲：-30 °C ~ +80 °C 記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。 爆発保護等級 EN 60 079 に準拠：安全性のレベルアップによる機器保護 (Ex e)、ハウジングによる機器保護 (Ex tB) |
| 材質 | エンクロージャー：ステンレス、1.4301 (AISI 304) ドア：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、周囲に発泡シリコンパッキンを塗布 マウンティングプレート：鋼板 |
| 表面 | ハウジング：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 μm マウンティングプレート：亜鉛めっき |

Features

| | |
|---------------------------------|--|
| 同梱品 | エンクロージャー ドア マウンティングプレート |
| 寸法： | 幅: 760 mm 高さ: 760 mm 奥行: 300 mm |
| マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ) | 704 mm x 730 mm |
| Certificate IEC EX PTB 09.0035U | Yes |
| Certificate PTB 02 ATEX 1082U | Yes |
| 基材 | ステンレス、1.4301 (AISI 304) |
| ロック | ロックの仕様: カムロック ロックの数: 2 ロックインサート: ダブルビット 3 mm |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 66 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ 1 Type 4 Type 4X Type 12 |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 39.9 kg |
| 総質量 | 42 kg |
| 関税率番号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002503 |
| ECLASS 8.0 | 27180502 |

Features

製品説明

KEL Ex enclosure, WHD: 760x760x300 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, Empty enclosure with hinged door

Approvals

Approvals

ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEX
IECEX QAR
UL + C-UL (listed)

Explanations

Attestation of Conformity