

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9505.000

PKポリカーボネートターミナル
ボックス

State: 2026/01/16 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

PK 9505.000 - PKポリカーボネートターミナルボックス

打ち抜き穴なし

ウォール型キャビネット、グラスファイバー強化型ポリカーボネート製。保護等級 IP 66。クイッククリリースファスナー付きカバーがメンテナンスを迅速にします。自己消火性の材料を使用しているため安全です。



Features

品番	PK 9505.000
仕様	PK ボックス、カバー(開口部なし)付き
製品説明	使用周囲温度範囲 : -35 °C ~ +80 °C。記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。
材質	エンクロージャー：グラスファイバー強化型ポリカーボネート製 カバー(グレー)：グラスファイバー強化型ポリカーボネート、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 カバースクリュー：ポリアミド シールドプラグ：ポリエチレン
塗装色	RAL 7035

Features

同梱品	エンクロージャー、カバー付き カバースクリュー 壁面固定ねじ用シールドプラグ
Protection category NEMA	NEMA 4X
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
IKコード	IK08
寸法：	幅: 94 mm 高さ: 94 mm 奥行: 81 mm
動作温度範囲	-35 °C...80 °C
基材	ポリカーボネート
1パック	6 個
純質量	1.32
総質量	1.441
関税率番号	94037000
EAN	4028177139138
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	C-UL DNV-GL UL UL + C-UL (listed)
-----------	--

Approvals

Explanations

CE適合宣言書