

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PK 9505.000**

**PKポリカーボネートターミナル  
ボックス**

State: 2026/05/03 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9505.000 - PKポリカーボネートターミナルボックス 打ち抜き穴なし

ウォール型キャビネット、グラスファイバー強化型ポリカーボネート製。保護等級 IP 66。クイックリリースファスナー付きカバーがメンテナンスを迅速にします。自己消火性の材料を使用しているため安全です。



## Features

品番	PK 9505.000
仕様	PK ボックス、カバー (開口部なし) 付き
製品説明	使用周囲温度範囲：-35 °C ~ +80 °C。記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。
材質	エンクロージャー：グラスファイバー強化型ポリカーボネート製 カバー(グレー)：グラスファイバー強化型ポリカーボネート、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 カバースクリュー：ポリアミド シールドプラグ：ポリエチレン
塗装色	RAL 7035

# Features

---

同梱品	エンクロージャー、カバー付き カバースクリュー 壁面固定ねじ用シールドプラグ
Protection category NEMA	NEMA 4X
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
IKコード	IK08
寸法：	幅: 94 mm 高さ: 94 mm 奥行: 81 mm
動作温度範囲	-35 °C...80 °C
基材	ポリカーボネート
1パック	6 個
純質量	1.32 kg
総質量	1.441 kg
関税率番号	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	PK Polycarbonate enclosure, WHD: 94x94x81 mm, fibreglass-reinforced polycarbonate, without knockouts, with grey cover

# Approvals

---

# Approvals

---

Approvals	C-UL
	DNV-GL
	UL
	UL + C-UL (listed)

---

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------