### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





PK 9505.000
PKポリカーボネートターミナルボックス

State: 2025/11/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



# PK 9505.000 - PKポリカーボネートターミナルボックス 打ち抜き穴なし

ウォール型キャビネット、グラスファイバー強化型ポリカーボネート製。保護等級 IP 66。クイックリリースファスナー付きカバーがメンテナンスを迅速にします。自己消火性の材料を使用しているため安全です。







#### **Features**

品番	PK 9505.000
仕様	PK ボックス、カバー (開口部なし) 付き
製品説明	使用周囲温度範囲:-35 ℃ ~ +80 ℃。記載されている温度の値は、 組み込まれている機器によって制限される可能性があります。
材質	エンクロージャー: グラスファイバー強化型ポリカーボネート製力バー(グレー): グラスファイバー強化型ポリカーボネート、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布カバースクリュー:ポリアミドシールドプラグ:ポリエチレン
塗装色	RAL 7035

© Rittal 2025 2

### **Features**

エンクロージャー、カバー付き
カバースクリュー
壁面固定ねじ用シールドプラグ
NEMA 4X
IP 66
IK08
幅: 94 mm
高さ: 94 mm
奥行: 81 mm
-35 °C80 °C
ポリカーボネート
6個
1.32
1.441
94037000
4028177139138
EC000261
27180101

## **Approvals**

Approvals	C-UL	
	DNV-GL	
	UL	
	UL + C-UL (listed)	

© Rittal 2025 3

### **Approvals**

Explanations

CE適合宣言書

© Rittal 2025

4