Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





PK 9507.000
PKポリカーボネートターミナルボックス

State: 2025/12/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



PK 9507.000 - PKポリカーボネートターミナルボックス 打ち抜き穴なし

ウォール型キャビネット、グラスファイバー強化型ポリカーボネート製。保護等級 IP 66。クイックリリースファスナー付きカバーがメンテナンスを迅速にします。自己消火性の材料を使用しているため安全です。







Features

| 品番 | PK 9507.000 |
|------|--|
| 仕様 | PK ボックス、カバー (開口部なし) 付き |
| 製品説明 | 使用周囲温度範囲:-35 °C ~ +80 °C。記載されている温度の値は、 組み込まれている機器によって制限される可能性があります。 |
| 材質 | エンクロージャー: グラスファイバー強化型ポリカーボネート製カバー(グレー): グラスファイバー強化型ポリカーボネート、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布カバースクリュー:ポリアミドシールドプラグ:ポリエチレン |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| | |

© Rittal 2025 2

Features

| 同梱品 | エンクロージャー、カバー付き |
|--------------------------|----------------|
| | カバースクリュー |
| | 壁面固定ねじ用シールドプラグ |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 66 |
| IK⊐−ド | IK08 |
| 寸法: | 幅: 110 mm |
| | 高さ: 110 mm |
| | 奥行: 90 mm |
| 動作温度範囲 | -35 °C80 °C |
| 基材 | ポリカーボネート |
| 1パック | 6個 |
| 純質量 | 1.626 |
| 総質量 | 1.823 |
| 関税率番号 | 94037000 |
| EAN | 4028177139213 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Approvals

| Approvals | C-UL |
|-----------|--------------------|
| | DNV-GL |
| | UL |
| | UL + C-UL (listed) |

© Rittal 2025 3

Approvals

Explanations

CE適合宣言書

© Rittal 2025

4