

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9508.100

PKポリカーボネートターミナル ボックス

State: 2025/11/04 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9508.100 - PKポリカーボネートターミナルボックス 打ち抜き穴なし

ウォール型キャビネット、グラスファイバー強化型ポリカーボネート製。保護等級 IP 66。クイックリリースファスナー付きカバーがメンテナンスを迅速にします。自己消火性の材料を使用しているため安全です。



Features

品番	PK 9508.100
仕様	PK ボックス、透明カバー付き
製品説明	使用周囲温度範囲：-35 °C ~ +80 °C。記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。
材質	エンクロージャー：グラスファイバー強化型ポリカーボネート製 カバー、透明：ポリカーボネート、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 カバースクリュー：ポリアミド シールドプラグ：ポリエチレン
塗装色	RAL 7035

Features

同梱品	エンクロージャー、カバー付き カバースクリュー 壁面固定ねじ用シールドプラグ
-----	--

Protection category NEMA	NEMA 4X
--------------------------	---------

保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
--------------------	-------

IKコード	IK08
-------	------

寸法：	幅: 130 mm 高さ: 94 mm 奥行: 57 mm
-----	-------------------------------------

動作温度範囲	-35 °C...80 °C
--------	----------------

基材	ポリカーボネート
----	----------

1パック	4個
------	----

純質量	0.772
-----	-------

総質量	0.878
-----	-------

関税率番号	94037000
-------	----------

EAN	4028177139275
-----	---------------

ETIM 9	EC000261
--------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Approvals

Approvals	C-UL UL
-----------	------------