

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9515.100

**PKポリカーボネートターミナル
ボックス**

State: 2026/07/01 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9515.100 - PKポリカーボネートターミナルボックス 打ち抜き穴なし

ウォール型キャビネット、グラスファイバー強化型ポリカーボネート製。保護等級 IP 66。クイックリリースファスナー付きカバーがメンテナンスを迅速にします。自己消火性の材料を使用しているため安全です。



Features

| | |
|------|---|
| 品番 | PK 9515.100 |
| 仕様 | PK ボックス、透明カバー付き |
| 製品説明 | 使用周囲温度範囲：-35 °C ~ +80 °C。記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。 |
| 材質 | エンクロージャー：グラスファイバー強化型ポリカーボネート製 カバー、透明：ポリカーボネート、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 カバースクリュー：ポリアミド シールドプラグ：ポリエチレン |
| 塗装色 | RAL 7035 |

Features

| | |
|--------------------------|---|
| 同梱品 | エンクロージャー、カバー付き カバースクリュー 壁面固定ねじ用シールドプラグ |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 66 |
| IKコード | IK08 |
| 寸法： | 幅: 180 mm 高さ: 110 mm 奥行: 111 mm |
| 動作温度範囲 | -35 °C...80 °C |
| 基材 | ポリカーボネート |
| 1パック | 2 個 |
| 純質量 | 0.804 kg |
| 総質量 | 1.003 kg |
| 関税率番号 | 84879090 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 製品説明 | PK Polycarbonate enclosure, WHD: 180x110x111 mm, fibreglass-reinforced polycarbonate, without knockouts, with transparent cover |

Approvals

Approvals

Approvals

C-UL

DNV

UL

Explanations

CE適合宣言書