Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





PK 9515.100
PKポリカーボネートターミナルボックス

State: 2025/12/13 (Source: rittal.com/jp-ja)



PK 9515.100 - PKポリカーボネートターミナルボックス 打ち抜き穴なし

ウォール型キャビネット、グラスファイバー強化型ポリカーボネート製。保護等級 IP 66。クイックリリースファスナー付きカバーがメンテナンスを迅速にします。自己消火性の材料を使用しているため安全です。







Features

品番	PK 9515.100
仕様	PK ボックス、透明カバー付き
製品説明	使用周囲温度範囲:-35 °C ~ +80 °C。記載されている温度の値は、 組み込まれている機器によって制限される可能性があります。
材質	エンクロージャー: グラスファイバー強化型ポリカーボネート製カバー、透明:ポリカーボネート、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 カバースクリュー:ポリアミド シールドプラグ:ポリエチレン
	RAL 7035

© Rittal 2025

Features

同梱品	エンクロージャー、カバー付き カバースクリュー 壁面固定ねじ用シールドプラグ
Protection category NEMA	NEMA 4X
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
IKコード	IK08
寸法:	幅: 180 mm 高さ: 110 mm 奥行: 111 mm
動作温度範囲	-35 °C80 °C
基材	ポリカーボネート
1パック	2個
純質量	0.804
総質量	1.003
関税率番号	94037000
EAN	4028177139558
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	C-UL	
	DNV-GL	
	UL	
Explanations	 CE適合宣言書	

© Rittal 2025 3