

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9519.000

**PKポリカーボネートターミナル
ボックス**

State: 2026/05/10 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9519.000 - PKポリカーボネートターミナルボックス 打ち抜き穴なし

ウォール型キャビネット、グラスファイバー強化型ポリカーボネート製。保護等級 IP 66。クイックリリースファスナー付きカバーがメンテナンスを迅速にします。自己消火性の材料を使用しているため安全です。



Features

| | |
|------|--|
| 品番 | PK 9519.000 |
| 仕様 | PK ボックス、カバー (開口部なし) 付き |
| 製品説明 | 使用周囲温度範囲：-35 °C ~ +80 °C。記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。 |
| 材質 | エンクロージャー：グラスファイバー強化型ポリカーボネート製 カバー(グレー)：グラスファイバー強化型ポリカーボネート、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 カバースクリュー：ポリアミド シールドプラグ：ポリエチレン |
| 塗装色 | RAL 7035 |

Features

| | |
|--------------------------|--|
| 同梱品 | エンクロージャー、カバー付き カバースクリュー 壁面固定ねじ用シールドプラグ |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 66 |
| IKコード | IK08 |
| 寸法： | 幅: 182 mm 高さ: 180 mm 奥行: 165 mm |
| 動作温度範囲 | -35 °C...80 °C |
| 基材 | ポリカーボネート |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 0.841 kg |
| 総質量 | 0.941 kg |
| 関税率番号 | 84879090 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 製品説明 | PK Polycarbonate enclosure, WHD: 182x180x165 mm, fibreglass-reinforced polycarbonate, without knockouts, with grey cover |

Approvals

| | |
|-----------|-------------------|
| Approvals | C-UL DNV UL |
|-----------|-------------------|

Approvals

Explanations

CE適合宣言書