### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





PK 9524.000
PKポリカーボネートターミナルボックス

State: 2025/11/21 (Source: rittal.com/jp-ja)



# PK 9524.000 - PKポリカーボネートターミナルボックス 打ち抜き穴なし

ウォール型キャビネット、グラスファイバー強化型ポリカーボネート製。保護等級 IP 66。クイックリリースファスナー付きカバーがメンテナンスを迅速にします。自己消火性の材料を使用しているため安全です。







#### **Features**

品番	PK 9524.000
仕様	PK ボックス、カバー (開口部なし) 付き
製品説明	使用周囲温度範囲:-35 ℃ ~ +80 ℃。記載されている温度の値は、 組み込まれている機器によって制限される可能性があります。
材質	エンクロージャー: グラスファイバー強化型ポリカーボネート製カバー(グレー): グラスファイバー強化型ポリカーボネート、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布カバースクリュー:ポリアミドシールドプラグ:ポリエチレン
<b>塗装色</b>	RAL 7035

© Rittal 2025 2

### **Features**

同梱品	エンクロージャー、カバー付き
	カバースクリュー
	壁面固定ねじ用シールドプラグ
Protection category NEMA	NEMA 4X
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
IKコード	IK08
寸法:	幅: 360 mm
	高さ: 254 mm
	奥行: 165 mm
動作温度範囲	-35 °C80 °C
基材	ポリカーボネート
1パック	1個
純質量	1.796
総質量	2.02
関税率番号	94037000
EAN	4028177139893
E-Number Sweden	E3404599
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## **Approvals**

© Rittal 2025

## **Approvals**

	CE適合宣言書	
	UL	
	DNV-GL	
Approvals	C-UL	

© Rittal 2025 4