

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9612.000

ミニPLS 分電アダプター

State: 2026/05/02 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9612.000 - ミニPLS 分電アダプター

測定電流：63 A/250 A、ケーブル引き出し口：上／下。

Features

品番	SV 9612.000
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035 シャーシRAL 9011
銅フレックスバーのクランプ接続 範囲 (幅x高さ)	17 x 15 mm
注記：	燃線ケーブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリーブをご使用 ください
ケーブル引き出し口	上/下
定格電圧	690 V
定格電流 最大	250 A
寸法：	幅: 115 mm 高さ: 182 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	10 - 120 mm ²
1パック	1 個
純質量	0.88 kg
総質量	1.096 kg
銅の含有量 (kg / 個)	0.3
関税率番号	85369010

Features

ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
製品説明	SV Mini-PLS busbar connection adaptor, 250 A, 690 V, 3-pole, round conductor connection 10-120 mm ² , clamping area WH: 17x15 mm

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
