Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9612.000 ミニPLS 分電アダプター

State: 2025/11/28 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9612.000 - ミニPLS 分電アダプター

測定電流:63 A/250 A、ケーブル引き出し口:上/下。

Features

品番	SV 9612.000
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035 シャーシRAL 9011
銅フレックスバーのクランプ接続 範囲 (幅x高さ)	17 x 15 mm
注記:	撚線ーブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリーブをご使用 ください
ケーブル引き出し口	上/下
定格電圧	690 V
定格電流 最大	250 A
寸法:	幅: 115 mm 高さ: 182 mm
 丸型ケーブルの接続サイズ	10 - 120 mm²
1パック	1個
純質量	0.88
総質量	1.096
銅の含有量 (kg / 個)	0.3
関税率番号	85369010

© Rittal 2025 2

Features

EAN	4028177140721
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025