

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9612.000

ミニPLS 分電アダプター

State: 2026/01/14 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9612.000 - ミニPLS 分電アダプター

測定電流：63 A/250 A、ケーブル引き出し口：上／下。

Features

品番	SV 9612.000
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035 シャーシRAL 9011
銅フレックスバーのクランプ接続	17 x 15 mm
範囲 (幅x高さ)	
注記：	燃線一ブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリーブをご使用ください
ケーブル引き出し口	上/下
定格電圧	690 V
定格電流 最大	250 A
寸法：	幅: 115 mm 高さ: 182 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	10 - 120 mm ²
1パック	1 個
純質量	0.88
総質量	1.096
銅の含有量 (kg / 個)	0.3
関税率番号	85369010

Features

EAN 4028177140721

ETIM 9 EC001531

ECLASS 8.0 27370304

Approvals

Approvals UR + C-UR (recognized)

Explanations CE適合宣言書
UKCA適合宣言書