

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9613.000

## ミニPLS 分電アダプター

State: 2026/01/14 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9613.000 - ミニPLS 分電アダプター

測定電流：63 A/250 A、ケーブル引き出し口：上／下。

## Features

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| 品番              | SV 9613.000                        |
| 材質              | ポリアミド<br>耐燃性 UL 94-V0 適合           |
| 塗装色             | RAL 7035<br>シャーシRAL 9011           |
| 銅フレックスバーのクランプ接続 | 10 x 8 mm                          |
| 範囲 (幅x高さ)       |                                    |
| 注記：             | 燃線一ブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリーブをご使用ください |
| ケーブル引き出し口       | 上/下                                |
| 定格電圧            | 690 V                              |
| 定格電流 最大         | 63 A                               |
| 寸法：             | 幅: 54 mm<br>高さ: 160 mm             |
| 丸型ケーブルの接続サイズ    | 1.5 - 35 mm <sup>2</sup>           |
| 1パック            | 1 個                                |
| 純質量             | 0.37                               |
| 総質量             | 0.397                              |
| 銅の含有量 (kg / 個)  | 0.081                              |
| 関税率番号           | 85369010                           |

# Features

---

EAN 4028177140738

ETIM 9 EC001531

ECLASS 8.0 27370304

# Approvals

---

Explanations CE適合宣言書  
UKCA適合宣言書