

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9613.000

ミニPLS 分電アダプター

State: 2026/06/24 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9613.000 - ミニPLS 分電アダプター

測定電流：63 A/250 A、ケーブル引き出し口：上／下。

Features

品番	SV 9613.000
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035 シャーシRAL 9011
銅フレックスバーのクランプ接続 範囲 (幅x高さ)	10 x 8 mm
注記：	燃線ケーブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリーブをご使用 ください
ケーブル引き出し口	上/下
定格電圧	690 V
定格電流 最大	63 A
寸法：	幅: 54 mm 高さ: 160 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	1.5 - 35 mm ²
1パック	1 個
純質量	0.37 kg
総質量	0.397 kg
銅の含有量 (kg / 個)	0.081
関税率番号	85369010

Features

ETIM 9

EC001531

ECLASS 8.0

27370304

製品説明

SV Mini-PLS busbar connection adaptor, 63 A, 690 V, 3-pole,
round conductor connection 1,5-35 mm², clamping area WH:
10x8 mm

Approvals

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書