Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9613.000 ミニPLS 分電アダプター

State: 2025/11/26 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9613.000 - ミニPLS 分電アダプター

測定電流:63 A/250 A、ケーブル引き出し口:上/下。

Features

品番	SV 9613.000
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035 シャーシRAL 9011
銅フレックスバーのクランプ接続 範囲 (幅x高さ)	10 x 8 mm
注記:	撚線ーブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリーブをご使用 ください
ケーブル引き出し口	上/下
定格電圧	690 V
定格電流 最大	63 A
寸法:	幅: 54 mm 高さ: 160 mm
 丸型ケーブルの接続サイズ	1.5 - 35 mm ²
1パック	1個
純質量	0.37
総質量	0.397
銅の含有量 (kg / 個)	0.081
関税率番号	85369010

© Rittal 2025 2

Features

EAN	4028177140738
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvals

Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 3