

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9614.000

## ミニPLSユニットアダプター

State: 2026/07/04 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9614.000 - ミニPLSユニットアダプター

最大測定電流：12 Aから100 Aまで。

## Features

品番	SV 9614.000
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
接続ケーブル (AWG)	AWG 12
定格電圧	690 V、三相
定格電流 最大	25 A
寸法：	幅: 54 mm 高さ: 160 mm
マウントレール、数/高さ	1 / 7.5 mm
適用メーカー (タイプ)	ABB Eaton シーメンス MS325 MS450 max. 25 A MS451 max. 25 A PKZM4 bis 25 A PKE65 bis 25 A 3RV10 31 bis 25 A
1パック	1 個
純質量	0.27 kg
総質量	0.318 kg

# Features

---

銅の含有量 (kg / 個)	0.041
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
製品説明	SV Mini-PLS component adaptor, 25 A, 690 V, 3-pole, connection cable AWG 12, WH: 54x160 mm, support rail H: 7,5 mm

# Approvals

---

Approvals	UR + C-UR (recognized)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書