### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9614.100 ミニPLSユニットアダプター

State: 2025/11/28 (Source: rittal.com/jp-ja)



## SV 9614.100 - ミニPLSユニットアダプター

最大測定電流:12 Aから100 Aまで。

#### **Features**

品番	SV 9614.100
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
接続ケーブル(AWG)	AWG 12
定格電圧	690 V、三相
定格電流 最大	25 A
寸法:	幅: 45 mm 高さ: 160 mm
マウントレール、数/高さ	1 / 7.5 mm

© Rittal 2025 2

#### Features

適用メーカー (タイプ)	ABB
	Eaton
	シュナイダー・エレクトリック
	シーメンス
	MS116
	PKZM0 bis 25 A
	PKZM01 bis 25 A
	PKE12
	PKE32 bis 25 A
	GV2-P bis 25 A
	GV2-RT
	GV2-LE10
	GV3 bis 25 A
	3RV10 21
	3RV20 21 bis 25 A
	3RV10 11
	3RV20 11
1パック	1個
純質量	0.25
総質量	0.29
銅の含有量 (kg / 個)	0.041
関税率番号	85369095
EAN	4028177192546
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# **Approvals**

© Rittal 2025 3

# **Approvals**

Approvals	UR + C-UR (recognized)
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 4