

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9614.100

ミニPLSユニットアダプター

State: 2026/04/15 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9614.100 - ミニPLSユニットアダプター

最大測定電流：12 Aから100 Aまで。

Features

品番	SV 9614.100
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
接続ケーブル (AWG)	AWG 12
定格電圧	690 V、三相
定格電流 最大	25 A
寸法：	幅: 45 mm 高さ: 160 mm
マウントレール、数/高さ	1 / 7.5 mm

Features

適用メーカー (タイプ)	ABB Eaton シュナイダー・エレクトリック シーメンス MS116 PKZM0 bis 25 A PKZM01 bis 25 A PKE12 PKE32 bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11
1パック	1 個
純質量	0.25 kg
総質量	0.29 kg
銅の含有量 (kg / 個)	0.041
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
製品説明	SV Mini-PLS component adaptor, 25 A, 690 V, 3-pole, connection cable AWG 12, WH: 45x160 mm, support rail H: 7,5 mm

Approvals

Approvals UR + C-UR (recognized)

Explanations CE適合宣言書
UKCA適合宣言書