

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9614.110

ミニPLSユニットアダプター

State: 2026/04/26 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9614.110 - ミニPLSユニットアダプター

最大測定電流：12 Aから100 Aまで。

Features

| | |
|----------------|--|
| 品番 | SV 9614.110 |
| 材質 | ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合 |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 接続ケーブル (AWG) | AWG 14 |
| 定格電圧 | 690 V、三相 |
| 定格電流 最大 | 12 A |
| 寸法： | 幅: 45 mm 高さ: 160 mm |
| マウントレール、数/高さ | 1 / 7.5 mm |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 0.23 kg |
| 総質量 | 0.306 kg |
| 銅の含有量 (kg / 個) | 0.038 |
| 関税率番号 | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| 製品説明 | SV Mini-PLS component adaptor, 12 A, 690 V, 3-pole, connection cable AWG 14, WH: 45x160 mm, support rail H: 7,5 mm |

Approvals

| | |
|-----------|------------------------|
| Approvals | UR + C-UR (recognized) |
|-----------|------------------------|

| | |
|--------------|-----------|
| Explanations | CE適合宣言書 |
| | UKCA適合宣言書 |