

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9614.110 ミニPLSユニットアダプター

State: 2026/02/10 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9614.110 - ミニPLSユニットアダプター

最大測定電流：12 Aから100 Aまで。

Features

| | |
|----------------|--------------------------|
| 品番 | SV 9614.110 |
| 材質 | ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合 |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 接続ケーブル (AWG) | AWG 14 |
| 定格電圧 | 690 V、三相 |
| 定格電流 最大 | 12 A |
| 寸法： | 幅: 45 mm 高さ: 160 mm |
| マウントレール、数/高さ | 1 / 7.5 mm |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 0.23 |
| 総質量 | 0.306 |
| 銅の含有量 (kg / 個) | 0.038 |
| 関税率番号 | 85369095 |
| EAN | 4028177240193 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |

Approvals

Approvals UR + C-UR (recognized)

Explanations CE適合宣言書
UKCA適合宣言書