

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9616.000

ミニPLSユニットアダプター

State: 2026/05/15 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9616.000 - ミニPLSユニットアダプター

最大測定電流：12 Aから100 Aまで。

Features

| | |
|----------------|--|
| 品番 | SV 9616.000 |
| 材質 | ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合 |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 接続ケーブル (AWG) | AWG 10 |
| 定格電圧 | 690 V、三相 |
| 定格電流 最大 | 40 A |
| 寸法： | 幅: 54 mm 高さ: 160 mm |
| マウントレール、数/高さ | 1 / 7.5 mm |
| 適用メーカー (タイプ) | シュナイダー・エレクトリック シーメンス GV3 max. 40 A 3RV10 31 max. 40 A |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 0.27 kg |
| 総質量 | 0.32 kg |
| 銅の含有量 (kg / 個) | 0.046 |
| 関税率番号 | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |

Features

ECLASS 8.0

27370304

製品説明

SV Mini-PLS component adaptor, 40 A, 690 V, 3-pole, connection cable AWG 10, WH: 54x160 mm, support rail H: 7,5 mm

Approvals

Approvals

UR + C-UR (recognized)

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書