## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9616.000 ミニPLSユニットアダプター

State: 2025/12/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



## SV 9616.000 - ミニPLSユニットアダプター

最大測定電流:12 Aから100 Aまで。

#### **Features**

品番	SV 9616.000
材質	ポリアミド
	耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
接続ケーブル(AWG)	AWG 10
定格電圧	690 V、三相
定格電流 最大	40 A
寸法:	幅: 54 mm
	高さ: 160 mm
マウントレール、数/高さ	1 / 7.5 mm
適用メーカー (タイプ)	シュナイダー・エレクトリック
	シーメンス
	GV3 max. 40 A
	3RV10 31 max. 40 A
1パック	1個
純質量	0.27
総質量	0.32
銅の含有量 (kg / 個)	0.046
関税率番号	85369095
EAN	4028177140783

© Rittal 2025 2

### **Features**

ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# **Approvals**

Approvals	UR + C-UR (recognized)
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 3