

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9617.000

ミニPLSユニットアダプター

State: 2026/02/08 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9617.000 - ミニPLSユニットアダプター

最大測定電流：12 Aから100 Aまで。

Features

品番	SV 9617.000
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
接続ケーブル (AWG)	AWG 10
定格電圧	690 V、三相
定格電流 最大	40 A
寸法：	幅: 54 mm 高さ: 160 mm
マウントレール、数/高さ	1 / 15 mm
適用メーカー (タイプ)	ABB Eaton MS450 max. 40 A PKZM4 max. 40 A
1パック	1 個
純質量	0.33
総質量	0.374
銅の含有量 (kg / 個)	0.046
関税率番号	85369095
EAN	4028177140806

Features

ETIM 9 EC001531

ECLASS 8.0 27370304

Approvals

Approvals UR + C-UR (recognized)

Explanations CE適合宣言書
UKCA適合宣言書