

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9627.000

ミニPLSユニットアダプター

State: 2026/06/27 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9627.000 - ミニPLSユニットアダプター

最大測定電流：12 Aから100 Aまで。

Features

品番	SV 9627.000
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
接続ケーブル (AWG)	AWG 10
定格電圧	690 V、三相
定格電流 最大	40 A
寸法：	幅: 72 mm 高さ: 160 mm
マウントレール、数/高さ	1 / 7.5 mm
適用メーカー (タイプ)	Eaton PKZ2
1パック	1 個
純質量	0.3 kg
総質量	0.385 kg
銅の含有量 (kg / 個)	0.046
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Features

製品説明

SV Mini-PLS component adaptor, 40 A, 690 V, 3-pole, connection cable AWG 10, WH: 72x160 mm, support rail H: 7,5 mm

Approvals

Approvals

UR + C-UR (recognized)

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書