Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9629.000 ミニPLSユニットアダプタ-

State: 2025/11/28 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9629.000 - ミニPLSユニットアダプター

最大測定電流:12 Aから100 Aまで。

Features

品番	SV 9629.000
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 9011
接続ケーブル(AWG)	35 mm²
定格電圧	690 V、三相
定格電流 最大	100 A
寸法:	幅: 90 mm 高さ: 160 mm

© Rittal 2025 2

Features

適用メーカー (タイプ)	ABB
	Eaton
	シュナイダー・エレクトリック
	シーメンス
	MS451 max. 40 A
	MS495
	MS496
	MS497
	T1
	T2
	NZM 1
	PKZM4
	NS 80
	GV3
	3RV10 31
	3RV1341/42
1パック	1個
純質量	0.694
総質量	0.759
銅の含有量 (kg / 個)	0.23
 関税率番号	85369095
EAN	4028177149861
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvals

© Rittal 2025 3

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 4