

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9629.010

ミニPLSユニットアダプター

State: 2026/02/11 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9629.010 - ミニPLSユニットアダプター

最大測定電流：12 Aから100 Aまで。

Features

品番	SV 9629.010
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
接続ケーブル (AWG)	AWG 12
定格電圧	690 V、三相
定格電流 最大	25 A
寸法：	幅: 90 mm 高さ: 160 mm
マウントレール、数/高さ	1 / 7.5 mm
1パック	1 個
純質量	0.42
総質量	0.515
銅の含有量 (kg / 個)	0.041
関税率番号	85369095
EAN	4028177240209
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvals

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書