

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.100

CBユニットアダプター

State: 2026/06/07 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.100 - CBユニットアダプター 3 極

ボード上のサーキットブレーカーの機械的固定および直接的な接続に使用します。

Features

品番	SV 9635.100
機能方法	ボード上のサーキットブレーカーの機械的固定および直接的な接続に使用します サーキットブレーカーの固定箇所 (M4) は調節可能です
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
注記：	CB ユニットアダプターを選定する場合は、サーキットブレーカーの固定間隔にご注意ください 使用するサーキットブレーカーによっては、出力が低下する場合があります 記載してある仕様（テクニカルデータ）は、UL規格採用時と異なる場合があります
定格電流 最大	160 A
定格電圧	600 V (DC)、三相 690 V (AC)、三相
極数	3 極
寸法：	幅: 90 mm 高さ: 160 mm 奥行: 45 mm
Distance between fixing points	25 mm
ケーブル引き出し口	上/下

Features

適用メーカー (タイプ)	ABB (XT1) Allen Bradley (140G-G) Siemens (3VA10, 3VA11, 3VA51)
1パック	1 個
純質量	0.58 kg
総質量	0.582 kg
銅の含有量 (kg / 個)	0.276
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
製品説明	SV CB component adaptor160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole WH: 90 x 160 mm, mounting distance 25 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書