

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.200 接続アダプター

State: 2026/02/16 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.200 - 接続アダプター RiLine コンパクト

丸型ケーブルの接続に使用します。

Features

品番	SV 9635.200
機能方法	ボードへの給電に使用します
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94 適合
塗装色	RAL 7035
注記：	記載してある仕様（テクニカルデータ）は、UL規格採用時と異なる場合があります
品番について	スリーブ端子付き細線丸型ケーブル 16 mm ² を使用する場合は、次の圧着ペンチの使用をお勧めします：リタール 4054.004、ワイド ミュラー PZ 16、フエニックス・コンタクト CRIMPFOX 25R
定格電流 最大	63 A
定格電圧	600 V (DC)、三相 690 V (AC)、三相
極数	3 極
ケーブル引き出し口	上/下
電気的数値 UL	定格電流 (UL): 48 A Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
電源接続	スプリングクリップ
スリーブ端子無し丸型ケーブル (細線) の接続	1.5 - 16 mm ²

Features

スリーブ端子付き丸型ケーブル 1.5 - 16 mm²

(細線) の接続

丸型ケーブル (複数線) の接続 1.5 - 16 mm²

丸型ケーブル (単線) の接続サイ
ズ mm² 1.5 - 10 mm²

丸型ケーブル用コネクター AWG 6 ~ 16

寸法：
幅: 22.5 mm
高さ: 160 mm
奥行: 115.5 mm

1パック 4 個

純質量 0.72

総質量 0.788

銅の含有量 (kg / 個) 0.023

関税率番号 85369010

EAN 4028177817395

ETIM 9 EC001531

ECLASS 8.0 27370304

Approvals

Approvals UL + C-UL (listed)

Explanations
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
