

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.210

## 接続アダプター

State: 2026/05/28 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.210 - 接続アダプター RiLine コンパクト

丸型ケーブルの接続に使用します。

## Features

品番	SV 9635.210
機能方法	ボードへの給電に使用します
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94 適合
塗装色	RAL 7035
注記：	記載してある仕様（テクニカルデータ）は、UL規格採用時と異なる場合があります
品番について	中央給電または2つの連結されているボードのレングスジョイントとして使用可能です
定格電流 最大	125 A
定格電圧	600 V (DC)、三相 690 V (AC)、三相
極数	3 極
ケーブル引き出し口	上/下
電氣的数値 UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC480 V AC
電源接続	サポート端子
スリーブ端子無し丸型ケーブル (細線) の接続	6 - 50 mm <sup>2</sup>
スリーブ端子付き丸型ケーブル (細線) の接続	6 - 50 mm <sup>2</sup>
丸型ケーブル (複数線) の接続	6 - 50 mm <sup>2</sup>

# Features

---

丸型ケーブル（単線）の接続サイズ mm <sup>2</sup>	6 - 50 mm <sup>2</sup>
丸型ケーブル用コネクタ	AWG 1 - 10
寸法：	幅: 45 mm 高さ: 160 mm 奥行: 92.5 mm
1パック	4 個
純質量	1.12 kg
総質量	1.183 kg
銅の含有量 (kg / 個)	0.04
関税率番号	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
製品説明	SV Connection adaptor, 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, cable outlet top/bottom, round conductor connection 6-50 mm <sup>2</sup>

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書