Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9635.210 接続アダプタ

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9635.210 - 接続アダプター RiLine コンパクト

丸型ケーブルの接続に使用します。

Features

品番	SV 9635.210
機能方法	ボードへの給電に使用します
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94 適合
塗装色	RAL 7035
注記:	記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異な る場合があります
品番について	中央給電または2つの連結されているボードのレングスジョイント としと使用可能です
定格電流 最大	125 A
定格電圧	600 V (DC)、三相 690 V (AC)、三相
	3 極
ケーブル引き出し口	上/下
電気的数値 UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC480 V AC
電源接続	サポート端子
スリーブ端子無し丸型ケーブル (細線) の接続	6 - 50 mm²
スリーブ端子付き丸型ケーブル (細線)の接続	6 - 50 mm²
丸型ケーブル(複数線)の接続	6 - 50 mm²

© Rittal 2025 2

Features

丸型ケーブル(単線)の接続サイ ズ mm²	6 - 50 mm ²
丸型ケーブル用コネクター	AWG 1 - 10
寸法:	幅: 45 mm
	高さ: 160 mm
	奥行: 92.5 mm
1パック	4個
純質量	1.12
総質量	1.183
銅の含有量 (kg / 個)	0.04
関税率番号	85369010
EAN	4028177934603
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)	
Explanations	CE適合宣言書	
	UKCA適合宣言書	

© Rittal 2025 3