

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.210 接続アダプター

State: 2026/02/07 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9635.210 - 接続アダプター RiLine コンパクト

丸型ケーブルの接続に使用します。

Features

品番	SV 9635.210
機能方法	ボードへの給電に使用します
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94 適合
塗装色	RAL 7035
注記：	記載してある仕様（テクニカルデータ）は、UL規格採用時と異なる場合があります
品番について	中央給電または2つの連結されているボードのレンジスジョイントとしと使用可能です
定格電流 最大	125 A
定格電圧	600 V (DC)、三相 690 V (AC)、三相
極数	3 極
ケーブル引き出し口	上/下
電気的数値 UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC480 V AC
電源接続	サポート端子
スリーブ端子無し丸型ケーブル (細線) の接続	6 - 50 mm ²
スリーブ端子付き丸型ケーブル (細線) の接続	6 - 50 mm ²
丸型ケーブル (複数線) の接続	6 - 50 mm ²

Features

丸型ケーブル（単線）の接続サイズ mm² 6 - 50 mm²

丸型ケーブル用コネクター AWG 1 - 10

寸法：
幅: 45 mm
高さ: 160 mm
奥行: 92.5 mm

1パック 4 個

純質量 1.12

総質量 1.183

銅の含有量 (kg / 個) 0.04

関税率番号 85369010

EAN 4028177934603

ETIM 9 EC001531

ECLASS 8.0 27370304

Approvals

Approvals UL + C-UL (listed)

Explanations CE適合宣言書
UKCA適合宣言書