Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9635.300 ユニットアダプタ<u>ー</u>

State: 2025/11/28 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9635.300 - ユニットアダプター 3 極

開閉器や保護装置をマウントできます。

Features

| 品番 | SV 9635.300 |
|-------------------|---|
| 仕様 | 内蔵のヒューズホルダー付き |
| 機能方法 | ボード上の電気機器の機械的固定および直接的な接続に使用します |
| 材質 | ポリアミド 耐燃性 UL 94 適合 |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 注記: | 記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異な る場合があります |
| 定格電流 最大 | 16 A |
| 定格電圧 | 690 V (AC) 600 V (DC) |
| 極数 | 3 極 |
| 適用ヒューズタイプ (Class) | СС |
| 電気的数値 UL | Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC |
| 接続ケーブル(AWG) | AWG 14 |
| 接続ケーブル長さ | 125 mm |
| マウントレール、数/高さ | 1 / 10 mm |
| マウントレールタイプ | 固定式 |
| | |

© Rittal 2025 2

Features

| 寸法: | 幅: 22.5 mm 高さ: 160 mm 奥行: 80 mm |
|----------------|---------------------------------------|
| 1パック | 1個 |
| 純質量 | 0.124 |
| 総質量 | 0.134 |
| 銅の含有量 (kg / 個) | 0.02 |
| 関税率番号 | 85369095 |
| EAN | 4028177817388 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |

Approvals

| Approvals | UL + C-UL (listed) | |
|--------------|--------------------|--|
| Explanations | CE適合宣言書 | |
| | UKCA適合宣言書 | |

© Rittal 2025 3