

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.320

ユニットアダプター

State: 2026/06/10 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.320 - ユニットアダプター 3 極

開閉器や保護装置をマウントできます。

Features

| | |
|--------------|---|
| 品番 | SV 9635.320 |
| 仕様 | ベーシック |
| 機能方法 | ボード上の電気機器の機械的固定および直接的な接続に使用します |
| 材質 | ポリアミド 耐燃性 UL 94 適合 |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 注記： | 記載してある仕様（テクニカルデータ）は、UL規格採用時と異なる場合があります |
| 定格電流 最大 | 32 A |
| 定格電圧 | 600 V (DC)、三相 690 V (AC)、三相 |
| 極数 | 3 極 |
| 電氣的数値 UL | Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC |
| 接続ケーブル (AWG) | AWG 10 |
| 接続ケーブル長さ | 100 mm |
| マウントレール、数/高さ | 1 / 10 mm |
| マウントレールタイプ | 固定式 |
| 寸法： | 幅: 45 mm 高さ: 160 mm 奥行: 34.5 mm |

Features

| | |
|----------------|--|
| 1パック | 4 個 |
| 純質量 | 0.44 kg |
| 総質量 | 0.513 kg |
| 銅の含有量 (kg / 個) | 0.044 |
| 関税率番号 | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| 製品説明 | SV Component adaptor (Basic), 32 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 10 (L: 100 mm), WH: 45x160 mm |

Approvals

| | |
|--------------|----------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 |