

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.340

## ユニットアダプター

State: 2026/04/03 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.340 - ユニットアダプター 3 極

開閉器や保護装置をマウントできます。

## Features

品番	SV 9635.340
仕様	コンフォート
機能方法	ボード上の電気機器の機械的固定および直接的な接続に使用します
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94 適合
塗装色	RAL 7035
注記：	記載してある仕様（テクニカルデータ）は、UL規格採用時と異なる場合があります
定格電流 最大	25 A
定格電圧	600 V (DC)、三相 690 V (AC)、三相
極数	3 極
電氣的数値 UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
接続ケーブル (AWG)	AWG 12
接続ケーブル長さ	100 mm
マウントレール、数/高さ	1 / 10 mm
マウントレールタイプ	調整可能
寸法：	幅: 45 mm 高さ: 160 mm 奥行: 34.5 mm

## Features

---

1パック	4 個
純質量	0.512 kg
総質量	0.518 kg
銅の含有量 (kg / 個)	0.03
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
製品説明	SV Component adaptor (Comfort), 25 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 12 (L: 100 mm), WH: 45x160 mm

## Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書