

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.360 ユニットアダプター

State: 2026/01/16 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9635.360 - ユニットアダプター 3 極

開閉器や保護装置をマウントできます。

Features

品番	SV 9635.360
仕様	コンフォート
機能方法	ボード上の電気機器の機械的固定および直接的な接続に使用します
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94 適合
塗装色	RAL 7035
注記：	記載してある仕様（テクニカルデータ）は、UL規格採用時と異なる場合があります
定格電流 最大	45 A
定格電圧	600 V (DC)、三相 690 V (AC)、三相
極数	3 極
電気的数値 UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
接続ケーブル (AWG)	AWG 8
接続ケーブル長さ	100 mm
マウントレール、数/高さ	1 / 10 mm
マウントレールタイプ	調整可能
寸法：	幅: 45 mm 高さ: 160 mm 奥行: 34.5 mm

Features

1パック	4 個
純質量	0.64
総質量	0.683
銅の含有量 (kg / 個)	0.062
関税率番号	85369095
EAN	4028177817326
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書